



## LL546Z | Maxos fusion Acc., Hvid

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør.

Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

## Generelle oplysninger

|                |               |
|----------------|---------------|
| Service-kode   | Ja            |
| Værditrappe    | Specifikation |
| Garantiperiode | 5 år          |


## Drift og el

|                        |      |
|------------------------|------|
| Indgangsspænding       | - V  |
| Linjefrekvens          | - Hz |
| Beskyttelsesklasse IEC | -    |

## Mekanik og armaturhus

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Materiale for lampehus            | Stål                   |
| Fikseringsmateriale               | Rustfrit stål          |
| Farve på armaturhus               | Hvid                   |
| Samlet længde                     | 4.551 mm               |
| Samlet bredde                     | 63 mm                  |
| Samlet højde                      | 42 mm                  |
| Mål (højde x bredde x dybde)      | 42 x 63 x 4551 mm      |
| Materiale                         | Stål                   |
| Kode for indtrængningsbeskyttelse | -                      |
| Kode for mekanisk stødbeskyttelse | IK02 [0,2 ], standard] |

## Målskitse



## Relaterede dokumenter

| Dokumenter og certifikater | Dokumentnavn                       | Download                                                                                                       |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tender text                | Tender_Text_910925864246_da_DK.txt | <a href="#">Download</a>  |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Farve på tilbehør  | Hvid     |
| Nettovægt (stykke) | 3,780 kg |

## Godkendelse og anvendelsesområde

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Mærke for brændbarhed | Til montering på normalt antændelige overflader |
| CE-mærke              | Ja                                              |
| EU RoHS-godkendt      | Ja                                              |

## Produktdata

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Ordreproduktnavn                                     | LL546Z CD WH               |
| Det fulde produktnavn                                | LL546Z CD WH               |
| Full EOC                                             | 871869637470299            |
| Ordrekode                                            | 910925864246               |
| Materialenr. (12NC)                                  | 910925864246               |
| Tæller – antal pr. pakke                             | 1                          |
| EAN/UPC - Produkt/Æske                               | 8718696374702              |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10                         |
| EAN/UPC – kasse                                      | 8718696383643              |
| Produktseriekode                                     | LL546Z [Maxos fusion Acc.] |