



# Maxos fusion

## LL546Z CD WH

LL546Z | Maxos fusion Acc., Hvit

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

### Produktdata

| Generell informasjon   |                |                               |                                                 |
|------------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Service Tag            | Ja             | Innfatningsfarge              | Hvit                                            |
| Verditrapp             | Spesifikasjon  | Total lengde                  | 4 551 mm                                        |
| Garantiperiode         | 5 år           | Total bredde                  | 63 mm                                           |
| Drift og elektronikk   |                | Total høyde                   | 42 mm                                           |
| Inngangsspenning       | - V            | Mål (høyde x bredde x høyde)  | 42 x 63 x 4551 mm                               |
| Line Frequency         | - Hz           | Materialer                    | Stål                                            |
| IEC-beskyttelsesklasse | -              | Ingress beskyttelseskode      | -                                               |
| Mekanikk og innfatning |                | Mekanisk støtbeskyttelseskode | IK02 [0,2 J standard]                           |
| Innfatningsmateriale   | Stål           | Tilbehørsfarge                | Hvit                                            |
| Fixation material      | Rustfritt stål | Nettvekt (stykk)              | 3,780 kg                                        |
|                        |                | Godkjenning og bruksområde    |                                                 |
|                        |                | Brennbarhetsmerke             | For montering på normalt antennebare overflater |

## Maxos fusion

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| CE-merke                   | Ja              |
| I samsvar med EU RoHS      | Ja              |
| <b>Produktdata</b>         |                 |
| Produktnavn for bestilling | LL546Z CD WH    |
| Fullstendig produktnavn    | LL546Z CD WH    |
| Full EOC                   | 871869637470299 |
| Bestillingskode            | 910925864246    |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Materialenr. (12NC)               | 910925864246               |
| Antall – per pakke                | 1                          |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8718696374702              |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 10                         |
| EAN/UPC – boks                    | 8718696383643              |
| Produktseriekode                  | LL546Z [Maxos fusion Acc.] |

## Målskisse

