



Maxos fusion

LL546Z CD WH

LL546Z | Maxos fusion Acc., Vit

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Produktdata

Allmän information		Total bredd	
Service tag	Ja		63 mm
Värde trappa	Specifikation	Total höjd	42 mm
Garantitid	5 år	Mått (höjd x bredd x djup)	42 x 63 x 4551 mm
Drift och elektricitet		Material	Stål
Ingångsspänning	- V	Kod för kapslingsklass	-
Line Frequency	- Hz	Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Skyddsklass IEC	-	Tillbehörsfärg	Vit
Mekanik och armaturhus		Nettovikt (styck)	3,780 kg
Armaturhusets material	Stål	Användning och godkännande	
Fixation material	Rostfritt stål	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Armaturhusets färg	Vit	CE-märkning	Ja
Total längd	4 551 mm	EU RoHS-kompatibel	Ja

Maxos fusion

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL546Z CD WH
Fullständigt produktnamn	LL546Z CD WH
Full EOC	871869637470299
Beställningsnummer	910925864246
Materialnummer (12NC)	910925864246
Räknare – antal per förpackning	1

EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696374702
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696383643
Produktfamiljskod	LL546Z [Maxos fusion Acc.]

Måttskiss

