



# Maxos Fusion

## LL546Z CD BK

LL546Z | Maxos fusion Acc., Sort

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør. Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

### Produkt data

Generelle oplysninger	
Service-kode	Ja
Værditrappe	Specifikation
Garantiperiode	5 år
Drift og el	
Indgangsspænding	- V
Linjefrekvens	- Hz
Beskyttelsesklasse IEC	-
Mekanik og armaturhus	
Materiale for lampehus	Stål
Fikseringsmateriale	Rustfrit stål
Farve på armaturhus	Sort
Samlet længde	4.551 mm

Samlet bredde	63 mm
Samlet højde	42 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	42 x 63 x 4551 mm
Materiale	Stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	-
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2 J, standard]
Farve på tilbehør	Sort
Nettovægt (stykke)	3,780 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
Mærke for brændbarhed	Til montering på normalt antændelige overflader
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

## Maxos Fusion

### Produktdata

Ordreproduktnavn	LL546Z CD BK
Det fulde produktnavn	LL546Z CD BK
Full EOC	871869637472699
Ordrekode	910925864248
Materialenr. (12NC)	910925864248
Tæller – antal pr. pakke	1

EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696374726
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8718696383667
Produktseriekode	LL546Z [Maxos fusion Acc.]

### Målskitse

