



Maxos fusion

LL546Z CD BK

LL546Z | Maxos fusion Acc., Svart

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Produktdata

Allmän information		Total bredd	
Service tag	Ja	Total höjd	42 mm
Värdegrappa	Specifikation	Mått (höjd x bredd x djup)	42 x 63 x 4551 mm
Garantitid	5 år	Material	Stål
Drift och elektricitet		Kod för kapslingsklass	-
Ingångsspänning	- V	Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]
Line Frequency	- Hz	Tillbehörsfärg	Svart
Skyddsklass IEC	-	Nettovikt (styck)	3,780 kg
Mekanik och armaturhus		Användning och godkännande	
Armaturhusets material	Stål	Säkerhetsmärkning, antändlighet	För montering på normalt lättantändliga ytor
Fixation material	Rostfritt stål	CE-märkning	Ja
Armaturhusets färg	Svart	EU RoHS-kompatibel	Ja
Total längd	4 551 mm		

Maxos fusion

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL546Z CD BK
Fullständigt produktnamn	LL546Z CD BK
Full EOC	871869637472699
Beställningsnummer	910925864248
Materialnummer (12NC)	910925864248
Räknare – antal per förpackning	1

EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696374726
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8718696383667
Produktfamiljskod	LL546Z [Maxos fusion Acc.]

Måttskiss

