

LL500Z CDS WH

910925864249



LL500Z | Maxos fusion Acc., Vit

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Allmän information

Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-

Mekanik och armaturhus

Total längd	160 mm
Total bredd	85 mm
Total höjd	45 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	45 x 85 x 160 mm
Material	Stål
Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Tillbehörsfärg	Vit
Nettovikt (styck)	0,135 kg


Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL500Z CDS WH
Fullständigt produktnamn	LL500Z CDS WH
Full EOC	871869637473399
Beställningsnummer	910925864249
Materialnummer (12NC)	910925864249
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696374733
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696383674
Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Måttskiss



Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Tender text	Tender_Text_910925864249_sv_SE.txt	Ladda ner

