



LL500Z | Maxos fusion Acc., Stahl

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Allgemeine Informationen

Service Tag	Ja
Portfolio	Best


Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-

Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	180 mm
Gesamte Breite	120 mm
Gesamte Höhe	10 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	10 x 120 x 180 mm
Material	Stahl
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	-
Zubehörfarbe	Stahl
Nettogewicht (Stück)	0,024 kg

Abmessungsskizzen



Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Tender text	Tender_Text_910925864252_de_AT.txt	Herunterladen 

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL500Z SW2 L1250
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z SW2 L1250
Gesamt-Produktcode	871869637476499
Bestellcode	8718696374764
Material-Nr. (12NC)	910925864252
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374764
Zähler - Pakete pro Außenkarton	30
EAN Umverpackung	8718696383704
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

