



Maxos fusion

LL500Z SW2 L1250

LL500Z | Maxos fusion Acc., Stahl

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Material	
Service Tag	Ja	Material	Stahl
Portfolio	Best	Schutzart (IP)	-
Betrieb und Elektrik		Schlagfestigkeit (IK)	-
Eingangsspannung	- V	Zubehörfarbe	Stahl
Netzfrequenz	- Hz	Nettogewicht (Stück)	0.024 kg
IEC-Schutzklasse	-	Genehmigung und Anwendung	
Mechanik und Gehäuse		CE-Zeichen	Ja
Gesamte Länge	180 mm	EU RoHS-konform	Ja
Gesamte Breite	120 mm	Produktdaten	
Gesamte Höhe	10 mm	Bestell-Produktname	LL500Z SW2 L1250
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	10 x 120 x 180 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z SW2 L1250
		Gesamt-Produktcode	871869637476499

Maxos fusion

Bestellcode	37476499
Material-Nr. (12NC)	910925864252
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374764
Zähler - Pakete pro Außenkarton	30

EAN Umverpackung	8718696383704
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

