



LL500Z | Maxos fusion Acc., Stål

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Allmän information

Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Drift och elektricitet

Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-


Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL500Z SW2 L1250
Fullständigt produktnamn	LL500Z SW2 L1250
Full EOC	871869637476499
Beställningsnummer	910925864252
Materialnummer (12NC)	910925864252
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696374764
Räknare - antal förpackningar per kartong	30
EAN/UPC - Hölje	8718696383704
Produktfamilj kod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Mekanik och armaturhus

Total längd	180 mm
Total bredd	120 mm
Total höjd	10 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	10 x 120 x 180 mm
Material	Stål
Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Tillbehörsfärg	Stål
Nettovikt (styck)	0,024 kg

Måttskiss



Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Tender text	Tender_Text_910925864252_sv_SE.txt	Ladda ner 