



Maxos fusion

LL500Z SW2 L3000

LL500Z | Maxos fusion Acc., Stahl

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Service Tag	Ja
Portfolio	Best
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	180 mm
Gesamte Breite	120 mm
Gesamte Höhe	10 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	10 x 120 x 180 mm

Material	Stahl
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	-
Zubehörfarbe	Stahl
Nettogewicht (Stück)	0.057 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL500Z SW2 L3000
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z SW2 L3000
Gesamt-Produktcode	871869637477199

Maxos fusion

Bestellcode	37477199
Material-Nr. (12NC)	910925864253
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374771
Zähler – Pakete pro Außenkarton	30

EAN Umverpackung	8718696383711
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

