



Maxos fusion

LL500Z SW2 L3000

LL500Z | Maxos fusion Acc., Stål

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

Produktdata

Generell informasjon	
Service Tag	Ja
Verditrapp	Spesifikasjon
Drift og elektronikk	
Inngangsspenning	- V
Line Frequency	- Hz
IEC-beskyttelsesklasse	-
Mekanikk og innfatning	
Total lengde	180 mm
Total bredde	120 mm
Total høyde	10 mm

Mål (høyde x bredde x høyde)	10 x 120 x 180 mm
Materialer	Stål
Ingress beskyttelseskode	-
Mekanisk støtbeskyttelseskode	-
Tilbehørsfarge	Stål
Nettovekt (stykk)	0,057 kg
Godkjenning og bruksområde	
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	LL500Z SW2 L3000

Maxos fusion

Fullstendig produktnavn	LL500Z SW2 L3000
Full EOC	871869637477199
Bestillingskode	910925864253
Materialenr. (12NC)	910925864253
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696374771

SAP-teller – pakker per utvendige	30
EAN/UPC – boks	8718696383711
Produktseriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Målskisse

