



Maxos fusion

LL500Z SW2 L3000

LL500Z | Maxos fusion Acc., Stål

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Produktdata

Allmän information	
Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation
Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-
Mekanik och armaturhus	
Total längd	180 mm
Total bredd	120 mm
Total höjd	10 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	10 x 120 x 180 mm
Material	Stål

Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Tillbehörsfärg	Stål
Nettovikt (styck)	0,057 kg

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL500Z SW2 L3000
Fullständigt produktnamn	LL500Z SW2 L3000
Full EOC	871869637477199
Beställningsnummer	910925864253
Materialnummer (12NC)	910925864253

Maxos fusion

Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696374771
Räknare - antal förpackningar per kartong	30
EAN/UPC - Hölje	8718696383711

Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
-------------------	----------------------------

Måttskiss

