



Maxos Fusion

LL500Z SW2 L5000

LL500Z | Maxos fusion Acc., Stål

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør. Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Service-kode	Ja
Værditrappe	Specifikation
Drift og el	
Indgangsspænding	- V
Linjefrekvens	- Hz
Beskyttelsesklasse IEC	-
Mekanik og armaturhus	
Samlet længde	180 mm
Samlet bredde	120 mm
Samlet højde	15 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	15 x 120 x 180 mm
Materiale	Stål

Kode for indtrængningsbeskyttelse	-
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	-
Farve på tilbehør	Stål
Nettovægt (stykke)	0,093 kg
Godkendelse og anvendelsesområde	
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	LL500Z SW2 L5000
Det fulde produktnavn	LL500Z SW2 L5000
Full EOC	871869637478899
Ordrekode	910925864254
Materialenr. (12NC)	910925864254

Maxos Fusion

Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696374788
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	30
EAN/UPC – kasse	8718696383728

Produktseriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
------------------	----------------------------

Målskitse

