



# Maxos Fusion

## LL500Z SW2 L5000

LL500Z | Maxos fusion Acc., Acciaio

Maxos Fusion è un sistema trunking a LED, adattabile a molteplici applicazioni, che offre un'eccellente qualità della luce, riducendo al contempo i costi energetici rispetto alle lampade fluorescenti. Per il retail, è disponibile una gamma di pannelli lineari, non lineari e lampade spot che possono essere facilmente installati sul binario, illuminando e mettendo in risalto la merce esposta in modo brillante. I prodotti per applicazioni industriali sono invece volti a ridurre i costi di installazione e manutenzione, impiegando meno pannelli lineari. Grazie a una configurazione elettrica fino a 13 conduttori, alla libertà di posizionamento degli apparecchi e all'integrazione di altri servizi/hardware di terze parti, il sistema Maxos Fusion consente di ridurre l'ingombro sul soffitto. Inoltre, può essere facilmente riconfigurato per adattarsi a future modifiche strutturali. Maxos Fusion è predisposto per l'integrazione di sensori di raccolta dati, consentendo così di avere informazioni dettagliate utili per ottimizzare l'attività aziendale.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali           |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Service tag                     | Si                  |
| Tier                            | Specifiche tecniche |
| Funzionamento e parte elettrica |                     |
| Tensione in ingresso            | - V                 |
| Frequenza di linea              | - Hz                |
| Classe di protezione IEC        | -                   |
| Meccanica e corpo               |                     |
| Lunghezza complessiva           | 180 mm              |
| Larghezza complessiva           | 120 mm              |

| Altezza complessiva                           | 15 mm             |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) | 15 x 120 x 180 mm |
| Materiale                                     | Acciaio           |
| e una gestione termica                        | -                 |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici  | -                 |
| Colore accessori                              | Acciaio           |
| Peso netto (Pezzo)                            | 0,093 kg          |
| Approvazione e applicazione                   |                   |
| Marchio CE                                    | Si                |
| Conformità a RoHS EU                          | Si                |

# Maxos Fusion

| Dati del prodotto         |                  |
|---------------------------|------------------|
| Nome prodotto ordine      | LL500Z SW2 L5000 |
| Nome completo prodotto    | LL500Z SW2 L5000 |
| Full EOC                  | 871869637478899  |
| Descrizione codice locale | 37478899         |
| Codice d'ordine           | 37478899         |
| Codice materiale (12NC)   | 910925864254     |
| Codice locale             | 37478899         |

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                          |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8718696374788              |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 30                         |
| EAN/UPC - Case                              | 8718696383728              |
| Codice famiglia prodotto                    | LL500Z [Maxos fusion Acc.] |

## Disegno tecnico

