



Maxos fusion

LL500Z BC L285 WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Hvit

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

Produktdata

Generell informasjon		Mål (høyde x bredde x høyde)	
Service Tag	Ja		9 x 60 x 285 mm
Verditrapp	Spesifikasjon	Materialer	Polykarbonat
Drift og elektronikk		Ingress beskyttelseskode	-
Inngangsspenning	- V	Mekanisk støtbeskyttelseskode	-
Line Frequency	- Hz	Tilbehørsfarge	Hvit
IEC-beskyttelsesklasse	-	Nettvekt (stykk)	0,023 kg
Mekanikk og innfatning		Godkjenning og bruksområde	
Total lengde	285 mm	CE-merke	Ja
Total bredde	60 mm	I samsvar med EU RoHS	Ja
Total høyde	8,5 mm	Produktdata	
		Produktnavn for bestilling	LL500Z BC L285 WH

Maxos fusion

Fullstendig produktnavn	LL500Z BC L285 WH
Full EOC	871869698957999
Bestillingskode	910925864513
Materialenr. (12NC)	910925864513
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696989579

SAP-teller – pakker per utvendige	20
EAN/UPC – boks	8718696987445
Produktseriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Målskisse

