



LL600Z | Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Allgemeine Informationen

Portfolio	Best
-----------	------

Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz

IEC-Schutzklasse	-
------------------	---

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL600Z BC L2180 WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL600Z BC L2180 WH
Gesamt-Produktcode	871869698950099
Bestellcode	8718696989500
Material-Nr. (12NC)	910925864763
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696989500
Zähler - Pakete pro Außenkarton	32
EAN Umverpackung	8718696987377
Produktfamiliencode	LL600Z [Maxos fusion Acc.]


Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	2.180 mm
Gesamte Breite	60 mm
Gesamte Höhe	8,5 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	9 x 60 x 2180 mm
Material	Polykarbonat
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	-
Zubehörfarbe	Weiß
Nettogewicht (Stück)	0,180 kg

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Abmessungsskizzen



Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Tender text GAEB	Philips_Maxos-fusion_LL600Z-BC-L2180-WH_GAEB-Ausschreibungstext.x81	Herunterladen 