



Maxos fusion

LL600Z BC L2180 WH

LL600Z | Maxos fusion Acc., White

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Verkkotaajuus	- Hz
Suojausluokka IEC	-
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	2 180 mm
Kokonaisleveys	60 mm
Kokonaiskorkeus	8,5 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	9 x 60 x 2180 mm
Materiaali	Polykarbonaatti
Suojausluokan koodi	-
Iskunkestävyysluokka	-
Lisävarusteen väri	White

Nettopaino	0,180 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	LL600Z BC L2180 WH
Tuoteversion nimi	LL600Z BC L2180 WH
EOC-koodi	871869698950099
12NC-koodi	910925864763
12NC-koodi	910925864763
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718696989500
Tuotepakkausten määrä laatikossa	32
Laatikon EAN-koodi	8718696987377
Tuoteperheen koodi	LL600Z [Maxos fusion Acc.]

Mittapiirros

