

## LL600Z BC L2180 WH

910925864763



## LL600Z | Maxos fusion Acc., Vit

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

### Allmän information

Värde

Specifikation

### Drift och elektricitet

Ingångsspänning

- V

Line Frequency

- Hz

Skyddsklass IEC

-

## Mekanik och armaturhus

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Total längd                     | 2 180 mm         |
| Total bredd                     | 60 mm            |
| Total höjd                      | 8,5 mm           |
| Mått (höjd x bredd x djup)      | 9 x 60 x 2180 mm |
| Material                        | Polykarbonat     |
| Kod för kapslingsklass          | -                |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | -                |
| Tillbehörsfärg                  | Vit              |
| Nettovikt (styck)               | 0,180 kg         |


## Produktdata

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Beställningsproduktnamn                   | LL600Z BC L2180 WH         |
| Fullständigt produktnamn                  | LL600Z BC L2180 WH         |
| Full EOC                                  | 871869698950099            |
| Beställningsnummer                        | 910925864763               |
| Materialnummer (12NC)                     | 910925864763               |
| Räknare - antal per förpackning           | 1                          |
| EAN/UPC - Produkt/fodral                  | 8718696989500              |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 32                         |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718696987377              |
| Produktfamiljskod                         | LL600Z [Maxos fusion Acc.] |

## Användning och godkännande

|                    |    |
|--------------------|----|
| CE-märkning        | Ja |
| EU RoHS-kompatibel | Ja |

## Måttskiss



## Relaterade dokument

| Dokument och certifikat | Dokumentnamn                       | Ladda ner                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tender text             | Tender_Text_910925864763_sv_SE.txt | <a href="#">Ladda ner</a>  |