



LL500Z | Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Allgemeine Informationen

Service Tag	Ja
Portfolio	Best


Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-

Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	1.150 mm
Gesamte Breite	60 mm
Gesamte Höhe	8,5 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	9 x 60 x 1150 mm
Material	Polykarbonat
Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	IK00 [Kein Schutz]
Zubehörfarbe	Weiß
Nettogewicht (Stück)	0,095 kg

Abmessungsskizzen



Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL500Z BC L1150 WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z BC L1150 WH
Gesamt-Produktcode	871869698951799
Bestellcode	8718696989517
Material-Nr. (12NC)	910925864764
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696989517
Zähler - Pakete pro Außenkarton	32
EAN Umverpackung	8718696987384
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]