



Maxos fusion

LL500Z BC L1150 WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Material	
Service Tag	Ja	Schutzart (IP)	-
Portfolio	Best	Schlagfestigkeit (IK)	IK00 [Kein Schutz]
Betrieb und Elektrik		Zubehörfarbe	Weiß
Eingangsspannung	- V	Nettogewicht (Stück)	0.095 kg
Netzfrequenz	- Hz	Genehmigung und Anwendung	
IEC-Schutzklasse	-	CE-Zeichen	Ja
Mechanik und Gehäuse		EU RoHS-konform	Ja
Gesamte Länge	1'150 mm	Produktdaten	
Gesamte Breite	60 mm	Bestell-Produktname	LL500Z BC L1150 WH
Gesamte Höhe	8.5 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z BC L1150 WH
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	9 x 60 x 1150 mm	Gesamt-Produktcode	871869698951799

Maxos fusion

Bestellcode	98951799
Material-Nr. (12NC)	910925864764
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696989517
Zähler - Pakete pro Außenkarton	32

EAN Umverpackung	8718696987384
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

