



LL500Z | Maxos fusion Acc., Hvit

Maxos fusion er et fleksibelt LED-trunkingsystem med fremragende lyskvalitet. Energikostnadene for systemet er mindre enn halvparten så store som for vanlige lysrør. I butikker kan en serie av lineære paneler, ikke-lineære moduler og et utvalg spotlys integreres sømløst i kjernen av skinnen, slik at varene dine kan vises i et best mulig lys. Til industribruk fokuseres det på reduserte monterings- og vedlikeholdskostnader ved at det brukes færre lineære paneler. Det elektriske oppsettet kan omfatte opptil 13 ledninger, armaturene kan plasseres etter behov og andre tjenester/maskinvare fra tredjeparter kan integreres i systemet, og det blir dermed enklere å unngå rotete takflater. Systemet kan også enkelt konfigureres på nytt med tanke på fremtidige endringer i anlegget. Det er mulig å integrere sensorer til datainnsamling i infrastrukturen, slik at du kan dra nytte av detaljert informasjonen.

Generell informasjon

Service Tag	Ja
Verditrapp	Spesifikasjon


Drift og elektronikk

Inngangsspenning	- V
Line Frequency	- Hz
IEC-beskyttelsesklasse	-

Mekanikk og innfatning

Total lengde	1 150 mm
Total bredde	60 mm
Total høyde	8,5 mm
Mål (høyde x bredde x høyde)	9 x 60 x 1150 mm
Materialer	Polykarbonat
Ingress beskyttelseskode	-
Mekanisk støtbeskyttelseskode	IK00 [Ingen beskyttelse]
Tilbehørsfarge	Hvit
Nettvekt (stykk)	0,095 kg

Målskisse



Relaterte dokumenter

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn	Last ned
Tender text	Tender_Text_910925864764_no_NO.txt	Last ned 

Godkjenning og bruksområde

CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	LL500Z BC L1150 WH
Fullstendig produktnavn	LL500Z BC L1150 WH
Full EOC	871869698951799
Bestillingskode	910925864764
Materialenr. (12NC)	910925864764
Antall – per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718696989517
SAP-teller – pakker per utvendige	32
EAN/UPC – boks	8718696987384
Produktseriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

