

LL500Z BC L1150 WH

910925864764



LL500Z | Maxos fusion Acc., Vit

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Allmän information

Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation


Drift och elektricitet

Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-

Mekanik och armaturhus

Total längd	1 150 mm
Total bredd	60 mm
Total höjd	8,5 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	9 x 60 x 1150 mm
Material	Polykarbonat
Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK00 [Inget skydd]
Tillbehörsfärg	Vit
Nettovikt (styck)	0,095 kg

Måttskiss



Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL500Z BC L1150 WH
Fullständigt produktnamn	LL500Z BC L1150 WH
Full EOC	871869698951799
Beställningsnummer	910925864764
Materialnummer (12NC)	910925864764
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696989517
Räknare - antal förpackningar per kartong	32
EAN/UPC - Hölje	8718696987384
Produktfamilj kod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]