



Maxos fusion

LL500Z BC L1150 WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Vit

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Produktdata

Allmän information	
Service tag	Ja
Värde trappa	Specifikation

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	- V
Line Frequency	- Hz
Skyddsklass IEC	-

Mekanik och armaturhus	
Total längd	1 150 mm
Total bredd	60 mm
Total höjd	8,5 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	9 x 60 x 1150 mm
Material	Polykarbonat

Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK00 [Inget skydd]
Tillbehörsfärg	Vit
Nettovikt (styck)	0,095 kg

Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	LL500Z BC L1150 WH
Fullständigt produktnamn	LL500Z BC L1150 WH
Full EOC	871869698951799
Beställningsnummer	910925864764
Materialnummer (12NC)	910925864764

Maxos fusion

Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696989517
Räknare - antal förpackningar per kartong	32
EAN/UPC - Hölje	8718696987384

Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
-------------------	----------------------------

Måttskiss

