



Maxos Fusion

LL500Z BC L1150 SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Stříbrná

Maxos Fusion je přizpůsobitelný propojovací LED systém, který nabízí vynikající kvalitu světla při více než polovičním snížení nákladů na energii v porovnání se zářivkami. Pro použití v obchodech lze do základní přípojnice integrovat řadu lineárních panelů, nelineárních modulů a celé portfolio bodových světelných zdrojů, které vašemu zboží umožní vyniknout a zazářit. Pro průmyslové použití je cílem omezit náklady na montáž a údržbu použitím menšího množství lineárních panelů. Díky elektrickému zapojení až 13 vodičů, možnosti nastavení polohy svítidel podle potřeby a integraci jiných služeb a hardwaru třetích stran vám tento systém umožní zjednodušit osazení prostoru stropu. Lze ho také snadno přenastavit, aby odpovídal budoucím změnám rozložení prostoru. Infrastruktura umožňuje integraci senzorů pro sběr dat, což poskytuje příležitost využít získané podrobné informace pro podporu vašeho podnikání.

Údaje o produktu

Obecné informace		Rozměry (výška x šířka x hloubka)	
Servisní štítek	Ano		9 x 60 x 1150 mm
Hodnotový žebříček	Specifikace	Materiál	Polykarbonát
Provozní a elektrické		Kód ochrany proti vniknutí	-
Vstupní napětí	- V	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK00 [Bez ochrany]
Frekvence sítě	- Hz	Barva příslušenství	Stříbrná
Třída ochrany IEC	-	Celková hmotnost (kus)	0,095 kg
Mechanické a materiály		Certifikace a použití	
Celková délka	1 150 mm	Značka CE	Ano
Celková šířka	60 mm	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Celková výška	8,5 mm	Označení a balení	
		Objednávací název produktu	LL500Z BC L1150 SI

Maxos Fusion

Celý název výrobku	LL500Z BC L1150 SI
Full EOC	871869698952499
Kód objednávky	98952499
Číslo materiálu (12NC)	910925864765
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696989524

Číslování SAP – balení v krabici	32
Pouzdro – EAN/UPC	8718696987391
Kód produktové řady	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Rozměrové výkresy

