



Maxos fusion

LL500Z BC L1150 SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Silver

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

Tuotetiedot

| Yleistä tietoa | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Huoltotunniste | Kyllä |
| Arvoasteikko | Räätälöitävä |
| Käyttö- ja sähkö tiedot | |
| Tulojännite | - V |
| Verkkotaajuus | - Hz |
| Suojausluokka IEC | - |
| Mekaaniset tiedot ja runko | |
| Kokonaispituus | 1150 mm |
| Kokonaisleveys | 60 mm |
| Kokonaiskorkeus | 8,5 mm |
| Mitat (korkeus x leveys x syvyys) | 9 x 60 x 1150 mm |
| Materiaali | Polykarbonaatti |
| Suojausluokan koodi | - |
| Iskunkestävyysluokka | IK00 [Ei suojausta] |

| Lisävarusteen väri | Silver |
|----------------------------------|--------------------|
| Nettopaino | 0,095 kg |
| Merkinnät ja luokitukset | |
| CE-merkintä | Kyllä |
| RoHS-direktiivin mukainen | Kyllä |
| Tuotetiedot | |
| Tuoteversion nimi | LL500Z BC L1150 SI |
| Tuoteversion nimi | LL500Z BC L1150 SI |
| EOC-koodi | 871869698952499 |
| 12NC-koodi | 910925864765 |
| 12NC-koodi | 910925864765 |
| Pakkauksia laatikossa | 1 |
| Tuotepakkauksen EAN-koodi | 8718696989524 |
| Tuotepakkausten määrä laatikossa | 32 |
| Laatikon EAN-koodi | 8718696987391 |

Maxos fusion

Tuoteperheen koodi

LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Mittapiirros

