



# Maxos fusion

## LL500Z BC L1150 SI

LL500Z | Maxos fusion Acc., Strieborná

Maxos fusion je prispôsobiteľný LED lištový systém, ktorý ponúka vynikajúcu kvalitu svetla a súčasne znižuje náklady na energiu o viac než polovicu v porovnaní so žiarivkovou verziou. Pre použitie v obchode je možné rad lineárnych panelov, nelineárnych modulov a bodových svietidiel jednoducho začleniť do lišty, vďaka čomu sa váš tovar bude trblietať a vynikať. Pri priemyselnom použití je v stredobode pozornosti znižovanie nákladov na montáž a údržbu použitím menšieho počtu lineárnych panelov. Systém umožňuje prehľadnú a čistú elektrickú inštaláciu až pre 13 vodičov, s možnosťou priestorového nastavenia svietidiel podľa potreby a začlenením služieb/zariadení tretích strán. Takisto umožňuje jednoduchú zmenu konfigurácie v prípade zmeny technického rozloženia. Infraštruktúra umožňuje integráciu senzorov na zber údajov, vďaka čomu môžete používať prínosné štruktúrované informácie na podporu vášho podnikania.

### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Servisná značka	Áno
Hodnotový rebríček	Technické údaje
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	- V
Sieťová frekvencia	- Hz
Trieda ochrany IEC	-
Mechanické časti a teleso	
Celková dĺžka	1 150 mm
Celková šírka	60 mm
Celková výška	8,5 mm

Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	9 x 60 x 1150 mm
Materiál	Polykarbonát
Krytie IP	-
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK00 [Žiadna ochrana]
Farba príslušenstva	Strieborná
Čistá hmotnosť (kus)	0,095 kg
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	LL500Z BC L1150 SI

## Maxos fusion

Úplný názov produktu	LL500Z BC L1150 SI
Úplný kód produktu	871869698952499
Objednávkový kód	98952499
Č. materiálu (12NC)	910925864765
Čítateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696989524

Čítateľ – počet balení v krabici	32
EAN/UPC – balenie	8718696987391
Kód radu produktov	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

### Rozmerový obrázok

