



LL600Z | Maxos fusion Acc., Hvid

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør.

Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Generelle oplysninger

Værditrappe	Specifikation
-------------	---------------

Drift og el

Indgangsspænding	- V
Linjefrekvens	- Hz

Beskyttelsesklasse IEC

-

Produktdata

Ordreproduktnavn LL600Z BC L520 WH

Det fulde produktnavn LL600Z BC L520 WH

Full EOC 871869698947099

Ordrekode 910925864956

Materialenr. (12NC) 910925864956

Tæller – antal pr. pakke 1

EAN/UPC - Produkt/Æske 8718696989470

Tæller – antal pakker pr. kasse
(udvendig emballage) 8

EAN/UPC – kasse 8718696987346

Produktseriekode LL600Z [Maxos fusion Acc.]

Mekanik og armaturhus

Samlet længde 520 mm

Samlet bredde 60 mm

Samlet højde 8,5 mm

Mål (højde x bredde x dybde) 9 x 60 x 520 mm

Materiale Polykarbonat

Kode for
indtrængningsbeskyttelse -Kode for mekanisk
stødbeskyttelse -

Farve på tilbehør Hvid

Nettovægt (stykke) 0,043 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke Ja

EU RoHS-godkendt Ja

Målskitse

