



Maxos fusion

LL600Z BC L520 WH

LL600Z | Maxos fusion Acc., White

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	- V
Verkkotaajuus	- Hz
Suojausluokka IEC	-
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	520 mm
Kokonaisleveys	60 mm
Kokonaiskorkeus	8,5 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	9 x 60 x 520 mm
Materiaali	Polykarbonaatti
Suojausluokan koodi	-
Iskunkestävyysluokka	-
Lisävarusteen väri	White

Nettopaino	0,043 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tuoteversion nimi	LL600Z BC L520 WH
Tuoteversion nimi	LL600Z BC L520 WH
EOC-koodi	871869698947099
12NC-koodi	910925864956
12NC-koodi	910925864956
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718696989470
Tuotepakkausten määrä laatikossa	8
Laatikon EAN-koodi	8718696987346
Tuoteperheen koodi	LL600Z [Maxos fusion Acc.]

Maxos fusion

Mittapiirros

