

LL600Z BC L520 WH

910925864956



LL600Z | Maxos fusion Acc., Vit

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Allmän information

Värde

Specifikation

Drift och elektricitet

Ingångsspänning

- V

Line Frequency

- Hz

Skyddsklass IEC

-

Mekanik och armaturhus

Total längd	520 mm
Total bredd	60 mm
Total höjd	8,5 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	9 x 60 x 520 mm
Material	Polykarbonat
Kod för kapslingsklass	-
Skyddskod för mekanisk påverkan	-
Tillbehörsfärg	Vit
Nettovikt (styck)	0,043 kg


Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL600Z BC L520 WH
Fullständigt produktnamn	LL600Z BC L520 WH
Full EOC	871869698947099
Beställningsnummer	910925864956
Materialnummer (12NC)	910925864956
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696989470
Räknare - antal förpackningar per kartong	8
EAN/UPC - Hölje	8718696987346
Produktfamiljskod	LL600Z [Maxos fusion Acc.]

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Måttskiss



Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Tender text	Tender_Text_910925864956_sv_SE.txt	Ladda ner 