



# Maxos Fusion

## LL600Z BC L1040 WH

LL600Z | Maxos fusion Acc., Bílá

Maxos Fusion je přizpůsobitelný propojovací LED systém, který nabízí vynikající kvalitu světla při více než polovičním snížení nákladů na energii v porovnání se zářivkami. Pro použití v obchodech lze do základní přípojnice integrovat řadu lineárních panelů, nelineárních modulů a celé portfolio bodových světelných zdrojů, které vašemu zboží umožní vyniknout a zazářit. Pro průmyslové použití je cílem omezit náklady na montáž a údržbu použitím menšího množství lineárních panelů. Díky elektrickému zapojení až 13 vodičů, možnosti nastavení polohy svítidel podle potřeby a integraci jiných služeb a hardwaru třetích stran vám tento systém umožní zjednodušit osazení prostoru stropu. Lze ho také snadno přenastavit, aby odpovídal budoucím změnám rozložení prostoru. Infrastruktura umožňuje integraci senzorů pro sběr dat, což poskytuje příležitost využít získané podrobné informace pro podporu vašeho podnikání.

### Údaje o produktu

Obecné informace	
Hodnotový žebříček	Specifikace
Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	- V
Frekvence sítě	- Hz
Třída ochrany IEC	-
Mechanické a materiály	
Celková délka	1 040 mm
Celková šířka	60 mm
Celková výška	8,5 mm
Rozměry (výška x šířka x hloubka)	9 x 60 x 1040 mm

Materiál	Polykarbonát
Kód ochrany proti vniknutí	-
Kód ochrany proti mechanickým nárazům	-
Barva příslušenství	Bílá
Celková hmotnost (kus)	0,098 kg
Certifikace a použití	
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Označení a balení	
Objednávací název produktu	LL600Z BC L1040 WH
Celý název výrobku	LL600Z BC L1040 WH

## Maxos Fusion

Full EOC	871869698948799
Kód objednávky	98948799
Číslo materiálu (12NC)	910925864957
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696989487

Číslování SAP – balení v krabici	32
Pouzdro – EAN/UPC	8718696987353
Kód produktové řady	LL600Z [Maxos fusion Acc.]

### Rozměrové výkresy

