



Maxos Fusion

LL600Z BC L1040 WH

LL600Z | Maxos fusion Acc., Hvid

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør. Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Produkt data

Generelle oplysninger		Kode for mekanisk stødbeskyttelse	
Værditrappe	Specifikation		-
Drift og el		Farve på tilbehør	Hvid
Indgangsspænding	- V	Nettovægt (stykke)	0,098 kg
Linjefrekvens	- Hz	Godkendelse og anvendelsesområde	
Beskyttelsesklasse IEC	-	CE-mærke	Ja
Mekanik og armaturhus		EU RoHS-godkendt	Ja
Samlet længde	1.040 mm	Produktdata	
Samlet bredde	60 mm	Ordreproduktnavn	LL600Z BC L1040 WH
Samlet højde	8,5 mm	Det fulde produktnavn	LL600Z BC L1040 WH
Mål (højde x bredde x dybde)	9 x 60 x 1040 mm	Full EOC	871869698948799
Materiale	Polykarbonat	Ordrekode	910925864957
Kode for indtrængningsbeskyttelse	-	Materialenr. (12NC)	910925864957
		Tæller – antal pr. pakke	1

Maxos Fusion

EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696989487
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	32
EAN/UPC – kasse	8718696987353

Produktseriekode	LL600Z [Maxos fusion Acc.]
------------------	----------------------------

Målsskitse

