



Maxos fusion

LL600Z BC L1040 WH

LL600Z | Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Portfolio	Best
Betrieb und Elektrik	
Eingangsspannung	- V
Netzfrequenz	- Hz
IEC-Schutzklasse	-
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	1.040 mm
Gesamte Breite	60 mm
Gesamte Höhe	8,5 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	9 x 60 x 1040 mm
Material	Polykarbonat

Schutzart (IP)	-
Schlagfestigkeit (IK)	-
Zubehörfarbe	Weiß
Nettogewicht (Stück)	0,098 kg
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	LL600Z BC L1040 WH
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL600Z BC L1040 WH
Gesamt-Produktcode	871869698948799
Bestellcode	98948799

Maxos fusion

Material-Nr. (12NC)	910925864957
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696989487
Zähler - Pakete pro Außenkarton	32

EAN Umverpackung	8718696987353
Produktfamiliencode	LL600Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

