



Maxos fusion

LL600Z BC L1090 WH

LL600Z | Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Schutzart (IP)	
Portfolio	Best	Schutzart (IP)	-
Betrieb und Elektrik		Schlagfestigkeit (IK)	-
Eingangsspannung	- V	Zubehörfarbe	Weiß
Netzfrequenz	- Hz	Nettogewicht (Stück)	0.090 kg
IEC-Schutzklasse	-	Genehmigung und Anwendung	
Mechanik und Gehäuse		CE-Zeichen	Ja
Gesamte Länge	1'090 mm	EU RoHS-konform	Ja
Gesamte Breite	60 mm	Produktdaten	
Gesamte Höhe	8.5 mm	Bestell-Produktname	LL600Z BC L1090 WH
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	9 x 60 x 1090 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	LL600Z BC L1090 WH
Material	Polykarbonat	Gesamt-Produktcode	871869698949499
		Bestellcode	98949499

Maxos fusion

Material-Nr. (12NC)	910925864958
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696989494
Zähler - Pakete pro Außenkarton	32

EAN Umverpackung	8718696987360
Produktfamiliencode	LL600Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

