



# Maxos fusion

## LL600Z BC L1090 WH

LL600Z | Maxos fusion Acc., Vit

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

### Produktdata

Allmän information		Skyddskod för mekanisk påverkan	
Värde	Specifikation		-
		Tillbehörsfärg	Vit
		Nettovikt (styck)	0,090 kg
Drift och elektricitet		Användning och godkännande	
Ingångsspänning	- V	CE-märkning	Ja
Line Frequency	- Hz	EU RoHS-kompatibel	Ja
Skyddsklass IEC	-		
Mekanik och armaturhus		Produktdata	
Total längd	1 090 mm	Beställningsproduktnamn	LL600Z BC L1090 WH
Total bredd	60 mm	Fullständigt produktnamn	LL600Z BC L1090 WH
Total höjd	8,5 mm	Full EOC	871869698949499
Mått (höjd x bredd x djup)	9 x 60 x 1090 mm	Beställningsnummer	910925864958
Material	Polykarbonat	Materialnummer (12NC)	910925864958
Kod för kapslingsklass	-	Räknare – antal per förpackning	1

## Maxos fusion

EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696989494
Räknare - antal förpackningar per kartong	32
EAN/UPC - Hölje	8718696987360

Produktfamiljskod	LL600Z [Maxos fusion Acc.]
-------------------	----------------------------

### Måttskiss

