



ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Mini 300 LED gen3-armaturen, een combinatie van een perfect productontwerp en de nieuwste LED-technologie voor uiterst efficiënte lichtopbrengsten, maken van je benzinestation een oriëntatiepunt en helpen je klanten veilig en met visueel comfort een bezoek te brengen. Mini 300 LED gen3, de ultramoderne LED-armaturen met light on demand intelligente bewegingsdetectie, tilt energiebesparing naar een hoger niveau door te dimmen, maar zorgt tegelijkertijd voor voldoende verlichting voor oriëntatie en veiligheid. De lichtscenario's kunnen bij de eerste installatie of tijdens de levensduur van de producten aan je voorkeur worden aangepast. De optionele Master-Slave combinatie met een ingebouwde aanwezigheids- en lichtsensor maakt een externe sensor overbodig en één Master Mini 300 LED gen3 kan tot 6 basisarmaturen aansturen. Dit heeft niet alleen een positief effect op je investering, maar kan ook leiden tot extra energiebesparing. Mini 300 LED gen3 armatuur is zo licht dat hij moeiteloos door één persoon kan worden geïnstalleerd.

Armatuurinstellingen kunnen zelfs vanaf de grond worden gewijzigd met een smartphone of tablet als afstandsbediening, zodat je niet op hoogte hoeft te werken. Met de gratis Mini 300 LED App kan zelfs de status van het armatuur worden afgelezen terwijl je op de vloer staat. De Mini 300 LED gen3-armaturen in inbouw-, opbouw- en schijnwerperuitvoering, geschikt voor verlichting onder overkappingen, vormen een baanbrekende renovatieoplossing die installatiekosten omlaag brengt.

Algemene informatie

| | |
|--------------|------|
| Service-tag | Ja |
| Waardeschaal | Best |


Bedrijfs- en elektrische gegevens

| | |
|------------------------|------|
| Ingangsspanning | - V |
| Ingangsfrequentie | - Hz |
| IEC beschermingsklasse | - |

Eigenschappen behuizing en afmetingen

| | |
|--|--|
| Totale lengte | 413 mm |
| Totale breedte | 413 mm |
| Totale hoogte | 92 mm |
| Totale diameter | 0 mm |
| Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 92 x 413 x 413 mm |
| Materiaal | Staal |
| Beschermingsklasse | - |
| IK-classificatie | IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme] |

Maatschets



| | |
|-------------------------|----------|
| Accessoirekleur | Wit |
| Hoek | 0° |
| Nettogewicht (per stuk) | 2,800 kg |

Keurmerken en classificaties

| | |
|---------------------------|----|
| CE-markering | Ja |
| Conform EU RoHS-richtlijn | Ja |

Productgegevens

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | ZBP333 CFRM L360 W360 WH |
| Volledige productnaam | ZBP333 CFRM L360 W360 WH |
| Full EOC | 871869699768000 |
| Bestelcode | 8718696997680 |
| Materiaalnr. (12NC) | 910925865290 |
| Lokale code | 8718696997680 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| EAN/UPC - product/ behuizing | 8718696997680 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1 |
| EAN/UPC - Case | 8718696997680 |
| Code productfamilie | ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.] |

