



ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Oprawy oświetleniowe Mini 300 LED gen3 stanowią połączenie doskonałego designu i najnowocześniejszej technologii LED oraz zapewniają niezwykle wydajne oświetlenie, dzięki czemu Twoja stacja paliw stanie się rozpoznawalnym punktem orientacyjnym marki, a klienci będą mogli bezpiecznie do niej dotrzeć i cieszyć się komfortem wizualnym. Mini 300 LED gen3 to najnowocześniejsze oprawy LED z inteligentnym systemem wykrywania ruchu i funkcją ściemniania, które zapewniają oszczędność energii na nowym poziomie, gwarantując jednocześnie oświetlenie zapewniające orientację i bezpieczeństwo. Scenariusze świetlne można dostosować do Państwa preferencji przy pierwszej instalacji lub w trakcie użytkowania produktów. Opcjonalna kombinacja Master-Slave z wbudowanym czujnikiem obecności i światła oznacza, że nie ma potrzeby stosowania zewnętrznego czujnika. Jeden sterownik Master Mini 300 LED gen3 może obsługiwać maksymalnie 6 podstawowych opraw. Nie tylko będzie to miało pozytywny wpływ na Twoją inwestycję, ale może się również przełożyć na dodatkowe

oszczędności energii. Oprawa oświetleniowa Mini 300 LED gen3 jest tak lekka, że może ją bez problemu zainstalować jedna osoba. Ustawienia oświetlenia można zmieniać nawet z poziomu gruntu, używając smartfona lub tabletu jako pilota, co eliminuje potrzebę pracy na wysokości. Dzięki bezpłatnej aplikacji Mini 300 LED możesz nawet odczytać stan oprawy, stojąc na podłodze. Oprawy oświetleniowe Mini 300 LED gen3 w wersji do montażu wpuszczanego, natynkowego i jako oświetlenie projektorowe, przeznaczone do oświetlenia pod wiatami, stanowią przełomowe rozwiązanie, które pomaga zredukować koszty instalacji.

Informacje ogólne

| | |
|-------------|--------------|
| Service Tag | Tak |
| Tier | Specyfikacja |

Eksploatacja i połączenie elektryczne

| | |
|---------------------|------|
| Napięcie wejściowe | - V |
| Częstotliwość linii | - Hz |
| Klasa ochrony IEC | - |

Mechanika i korpus

| | |
|--|------------------------------------|
| Całkowita długość | 413 mm |
| Całkowita szerokość | 413 mm |
| Całkowita wysokość | 92 mm |
| Całkowita średnica | 0 mm |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 92 x 413 x 413 mm |
| Materiał | Stal |
| Kod stopnia ochrony | - |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK08 [5 J ochrona przed wandalami] |

| | |
|-------------------|----------|
| Kolor akcesorium | Biel |
| Kąt | 0° |
| Waga netto (szt.) | 2,800 kg |

Certyfikaty i zastosowania

| | |
|--------------------------|-----|
| Znak CE | Tak |
| Zgodność z normą UE RoHS | Tak |

Dane techniczne produktu

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu | ZBP333 CFRM L360 W360 WH |
| Pełna nazwa produktu | ZBP333 CFRM L360 W360 WH |
| Full EOC | 871869699768000 |
| Kod zamówienia | 99768000 |
| Materiał Nr (12NC) | 910925865290 |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie | 8718696997680 |
| Numerator – Packs per outer box | 1 |
| EAN/UPC – Opakowanie | 8718696997680 |
| Rodzina produktów | ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.] |

Rysunki techniczne

