



ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Світильники Mini 300 LED 3-го покоління, ідеальний дизайн виробу та поєднання новітньої світлодіодної технології для високоефективного світлового потоку можуть перетворити вашу автозаправну станцію на брендovanу пам'ятку та допомогти відвідувачам безпечно підходити до неї з візуальним комфортом. Mini 300 LED gen3 – це найсучасніші світлодіодні світильники з інтелектуальною системою керування світлом на вимогу та датчиками руху, які виводять енергозбереження на новий рівень завдяки дімеруванню, але водночас забезпечують достатнє освітлення для орієнтації та безпеки. Світлові сценарії можна налаштувати відповідно до ваших уподобань під час першого встановлення або протягом терміну служби виробів. Додаткова комбінація Master-Slave з вбудованим датчиком присутності та освітлення не потребує зовнішнього датчика, а один Master Mini 300 LED gen3 може керувати до 6 базовими світильниками. Це не лише позитивно вплине на ваші інвестиції, але й може призвести до додаткової економії енергії. Світильник Mini 300 LED gen3 настільки

легкий, що його може без зусиль встановити одна людина. Налаштування світильників можна змінювати навіть з рівня землі за допомогою смартфона або планшета як пульта дистанційного керування, що усуває необхідність працювати на висоті. За допомогою безкоштовного додатку Mini 300 LED можна навіть зчитувати стан світильника, стоячи на підлозі. Світильники Mini 300 LED gen3 у різних версіях (врізані, поверхневі й прожекторні), які підходять для освітлення під навісом, є проривом на ринку освітлювальної техніки, а рішення з модернізації зменшує витрати на встановлення.

Загальна інформація

| | |
|----------------|--------------|
| Service tag | Так |
| Сходи вартості | Специфікація |

Експлуатаційні й електричні

| | |
|------------------|------|
| Вхідна напруга | - V |
| Частота мережі | - Hz |
| Клас захисту IEC | - |

Механічні деталі й корпус

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Загальна довжина | 413 mm |
| Загальна ширина | 413 mm |
| Загальна висота | 92 mm |
| Загальний діаметр | 0 mm |
| Розміри (висота x ширина x глибина) | 92 x 413 x 413 mm |
| Матеріал | Сталь |
| Код захисту від проникнення | - |
| Код захисту від механічного впливу | IK08 [5 Дж захищено від нищення] |

| | |
|------------------|----------|
| Колір аксесуарів | Білий |
| Кут | 0° |
| Вага нетто (шт.) | 2,800 kg |

Затвердження й застосування

| | |
|---|-----|
| Знак CE | Так |
| Відповідає стандартам європейської директиви RoHS | Так |

Дані про виріб

| | |
|--|---------------------------------|
| Назва замовленого виробу | ZBP333 CFRM L360 W360 WH |
| Повна назва виробу | ZBP333 CFRM L360 W360 WH |
| Повний код виробу | 871869699768000 |
| Код замовлення | 910925865290 |
| Номер матеріалу (12NC) | 910925865290 |
| Чисельник — кількість в упаковці | 1 |
| EAN/UPC - продукт/упаковка | 8718696997680 |
| Чисельник — упаковок у зовнішній коробці | 1 |
| EAN/UPC - корпус | 8718696997680 |
| Код сімейства продуктів | ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.] |

Розміри

