



## ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Mini 300 LED gen3 armaturer kombinerer perfekt produktdesign med moderne LED-teknologi og et højt lysudbytte, som omdanner din servicestation til et indbydende sted, hvor kunderne har et godt overblik og føler sig sikre. De moderne Mini 300 LED gen3 armaturer er udstyret med et intelligent lysstyringssystem med bevægelsesregistrering, der muliggør behovsstyret belysning. Systemet sætter nye standarder for energibesparelse gennem effektiv dæmpning, uden at gå på kompromis med det nødvendige lysniveau for orientering og sikkerhed.

Lysscenarierne kan skræddersys til dine præferencer ved første installation eller i løbet af produkternes levetid. Med den valgfrie Master-Slave-konfiguration, der inkluderer en indbygget tilstedeværelses- og lyssensor, er der ikke behov for en ekstern sensor. Én Master Mini 300 LED gen3 kan styre op til seks basisarmaturer, hvilket sikrer en effektiv og enkel installation. Dette vil ikke blot have en positiv indvirkning på din investering, det kan også føre til yderligere energibesparelser. Mini

300 LED gen3-armaturet er så let og kompakt, at det nemt kan installeres af én person. Armaturindstillingerne kan nemt justeres fra jordniveau ved hjælp af en smartphone eller tablet som fjernbetjening, hvilket eliminerer behovet for arbejde i højden og øger både sikkerhed og effektivitet. Med den gratis Mini 300 LED app kan selv armaturets status aflæses, mens man står på jorden. Mini 300 LED gen3-armaturerne fås i versioner til indbygning, påbygning og som projektørbelysning, og de er ideelle til montering under halvtag. Denne innovative løsning egner sig særligt godt til eftermontering og bidrager til at reducere installationsomkostningerne betydeligt.

## Generelle oplysninger

Service-kode	Ja
Værditrappe	Specifikation


## Drift og el

Indgangsspænding	- V
Linjefrekvens	- Hz
Beskyttelsesklasse IEC	-

## Mekanik og armaturhus

Samlet længde	520 mm
Samlet bredde	520 mm
Samlet højde	92 mm
Samlet diameter	0 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	92 x 520 x 520 mm
Materiale	Stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	-
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK08 [5 J, hærværksbeskyttet]

## Målskitse



Farve på tilbehør	Hvid
Vinkel	0°
Nettovægt (stykke)	4,900 kg

## Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

## Produktdata

Ordreproduktnavn	ZBP333 CFRM L470 W470 WH
Det fulde produktnavn	ZBP333 CFRM L470 W470 WH
Full EOC	871869699769700
Ordrekode	910925865291
Materialenr. (12NC)	910925865291
Tæller - antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696997697
Tæller - antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC - kasse	8718696997697
Produktseriekode	ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.]

