



## ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Φωτιστικά Mini 300 LED gen3, ο τέλειος σχεδιασμός προϊόντων και ο συνδυασμός της τελευταίας τεχνολογίας LED για εξαιρετικά φωτεινή απόδοση, μπορούν να μετατρέψουν το πρατήριό σας σε ένα επώνυμο ορόσημο και να βοηθήσουν τους επισκέπτες να προσεγγίζουν με ασφάλεια και οπτική άνεση. Τα Mini 300 LED gen3, τα υπερσύγχρονα φωτιστικά LED με έξυπνο σύστημα ελέγχου ανίχνευσης κίνησης και φωτισμό κατ' απαίτηση, ανεβάζουν την εξοικονόμηση ενέργειας σε νέα επίπεδα με ρύθμιση έντασης, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή φωτισμό για προσανατολισμό και ασφάλεια. Τα σενάρια φωτισμού μπορούν να προσαρμοστούν στις προτιμήσεις σας κατά την πρώτη εγκατάσταση ή κατά τη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Ο προαιρετικός συνδυασμός Master-Slave με ενσωματωμένο αισθητήρα παρουσίας και φωτός καθιστά περιττό τον εξωτερικό αισθητήρα, και ένα Master Mini 300 LED gen3 μπορεί να ελέγξει έως και 6 βασικά φωτιστικά. Αυτό όχι μόνο θα έχει θετικό αντίκτυπο στην επένδυσή σας, αλλά μπορεί επίσης να οδηγήσει σε πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας. Το φωτιστικό Mini 300 LED gen3

είναι τόσο ελαφρύ που μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα από ένα άτομο. Οι ρυθμίσεις του φωτιστικού μπορούν ακόμη και να αλλάξουν από το επίπεδο του εδάφους χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet ως τηλεχειριστήριο, εξαλείφοντας την ανάγκη εργασίας σε ύψος. Με τη δωρεάν εφαρμογή Mini 300 LED, μπορείτε να διαβάσετε ακόμη και την κατάσταση του φωτιστικού ενώ στέκεστε στο πάτωμα. Τα φωτιστικά Mini 300 LED gen3 σε εκδόσεις χωνευτής τοποθέτησης, επιφανειακής τοποθέτησης και προβολέα, τα οποία είναι κατάλληλα για φωτισμό κάτω από το στέγαστρο, αποτελούν μια πρωτοποριακή λύση αναβάθμισης που μειώνει το κόστος εγκατάστασης.

## Γενικές πληροφορίες

Ετικέτα σέρβις	Ναι
Κλίμακα αξίας	Προδιαγραφές

## Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Τάση εισόδου	- V
Line Frequency	- Hz
Κατηγορία προστασίας IEC	-

## Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Συνολικό μήκος	520 mm
Συνολικό πλάτος	520 mm
Συνολικό ύψος	92 mm
Συνολική διάμετρος	0 mm
Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος)	92 x 520 x 520 mm
Υλικό	Χάλυβας
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	-
Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις	IK08 [5 J Με προστασία από βανδαλισμούς]
Χρώμα εξαρτήματος	Λευκό
Γωνία	0°
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	4,900 kg

## Έγκριση και Εφαρμογή

Σήμανση CE	Ναι
Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ	Ναι

## Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγγελίας προϊόντος	ZBP333 CFRM L470 W470 WH
Πλήρες όνομα προϊόντος	ZBP333 CFRM L470 W470 WH
Full EOC	871869699769700
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	ZBP333L470W470
Κωδικός παραγγελίας	99769700
Αρ. υλικού (12NC)	910925865291
Τοπικός κωδικός	ZBP333L470W470
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8718696997697
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	1
EAN/UPC - Κιβώτιο	8718696997697
Κωδικός ονομασίας σειράς	ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.]

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

