



## ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Corpurile de iluminat Mini 300 LED gen3, designul perfect al produsului și cea mai recentă combinație de tehnologie LED pentru un flux luminos extrem de eficient pot transforma benzinăria dumneavoastră într-un punct de reper al mărcii și pot ajuta vizitatorii să se apropie în siguranță, în confort vizual. Mini 300 LED gen3, corpurile de iluminat LED de ultimă generație cu sistem inteligent de control al mișcării cu lumină la cerere, duce economisirea energiei la noi niveluri prin reglarea intensității luminoase, asigurând în același timp o iluminare suficientă pentru orientare și siguranță. Scenariile de iluminare pot fi adaptate în funcție de preferințele dumneavoastră la prima instalare sau pe durata de viață a produselor. Combinația opțională Master-Slave cu senzor de prezență și lumină încorporat nu necesită un senzor extern, iar un singur Master Mini 300 LED gen3 poate controla până la 6 corpuri de iluminat de bază. Acest lucru nu numai că va avea un impact pozitiv asupra investiției dumneavoastră, dar poate duce și la economii suplimentare de energie. Corpul de iluminat Mini 300 LED

gen3 este atât de ușor încât poate fi instalat fără efort de o singură persoană. Setările corpului de iluminat pot fi modificate chiar și de la nivelul solului folosind un smartphone sau o tabletă ca telecomandă, eliminând necesitatea lucrului la înălțime. Cu aplicația gratuită Mini 300 LED, starea corpului de iluminat poate fi citită chiar și în timp ce stați pe podea. Corpurile de iluminat Mini 300 LED gen3 în variantele cu montaj încastrat, cu montaj pe suprafață și de iluminat ambiental care sunt adecvate pentru iluminat sub acoperiș, reprezintă o soluție revoluționară, cu montare pe vechile instalații care reduce costurile de instalare.

## Informații generale

Etichetă de service	Da
Tier	Specificație


## Funcționare și sistem electric

Tensiune de intrare	- V
Frecvență linie	- Hz
Clasă de protecție IEC	-

## Sistem mecanic și carcasă

Lungime totală	520 mm
Lățime totală	520 mm
Înălțime totală	92 mm
Diametru total	0 mm
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	92 x 520 x 520 mm
Material	Oțel
Cod protecție împotriva infiltrărilor	-
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J rezistent la vandalizare]

## Cote



Culoare accesoriu	Alb
Unghi	0°
Greutate netă (bucată)	4,900 kg

## Aprobare și aplicație

Marcaj CE	Da
În conformitate cu RoHS	Da

## Date despre produs

Nume comandă produs	ZBP333 CFRM L470 W470 WH
Numele complet al produsului	ZBP333 CFRM L470 W470 WH
Full EOC	871869699769700
Cod de comandă	99769700
Număr material (12NC)	910925865291
Numărător - Cantitate per pachet	1
EAN/UPC - Produs/Cutie	8718696997697
Numărător SAP - Pachete per exterior	1
EAN/UPC - Cutie	8718696997697
Cod familie de produse	ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.]

