



## ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

A tökéletes formaterv és a legújabb LED-technológia kombinációjából létrejött és rendkívül hatékony fényáramú Mini 300 LED gen3 lámpatestek márkajelzéssel ellátott nevezetességgé változtatják az Ön benzinkútját, és vizuálisan segítenek a járművezetőknek a biztonságos megközelítésben. A Mini 300 LED gen3, a fényt igény szerint biztosító, intelligens mozgásérzékelő rendszerrel ellátott modern, LED-es lámpatestek az energiatakarékosság új szintjét érik el a fényerő-szabályozással, de egyúttal gondoskodnak a tájékozódáshoz és biztonsághoz mindenkor szükséges megvilágításról is. A világítási forgatókönyvek az első telepítéskor vagy a termékek élettartama alatt az Ön preferenciái szerint testreszabhatók. Az opcionális Master-Slave kombináció beépített jelenlét- és fényérzékelővel rendelkezik, így nincs szükség külső érzékelőre, és egyetlen Master Mini 300 LED gen3 akár 6 alap lámpatestet is képes vezérelni. Ez nemcsak pozitív hatással lesz a befektetésére, hanem további energiamegtakarításhoz is vezethet. A Mini 300 LED gen3 lámpatest olyan könnyű,

hogy egyetlen személy is könnyedén felszerelheti. A lámpatestek beállításai akár a talajszintről is módosíthatók okostelefon vagy táblagép távirányítóként való használatával, így nem kell magasban dolgozni. Az ingyenes Mini 300 LED alkalmazással akár a lámpatest állapota is leolvasható a padlón állva. A besüllyesztve vagy felületre szerelt, illetve fényárvilágítási Mini 300 LED gen3 lámpatestváltozatok, amelyek fedél alatti világításhoz is használhatók, áttörést jelentenek; a korábbi egyszerűen leváltó LED-es megoldás csökkenti a beszerelés költségeit.

## Általános információ

Szervizcímke	Igen
Értéklétra	Jellemzők


## Működtetés és elektronika

Bemeneti feszültség	- V
Hálózati frekvencia	- Hz
IEC védelmi osztály	-

## Mechanika és tokozás

Teljes hossz	610 mm
Teljes szélesség	460 mm
Teljes magasság	92 mm
Teljes átmérő	0 mm
Méreték (magasság × szélesség × mélység)	92 x 460 x 610 mm
Anyag	Acél
Por és víz elleni védelem kódja	-
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK08 [5 J vandalizmus ellen védett]

## Méretezett rajza



A tartozék színe	Fehér
Szög	0°
Nettó tömeg (darab)	5,600 kg

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

CE jelölés	Igen
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen

## Termékadatok

A termék megrendelési neve	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
Teljes terméknev	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
Full EOC	871869699770300
Rendelési kód	99770300
Cikkszám (12NC)	910925865292
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8718696997703
Számláló – csomag külső dobozonként	1
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8718696997703
Termékcsalád kódja	ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.]

