**ZBP333 CFRM L560 W410 WH**

910925865292

# ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Oprawy oświetleniowe Mini 300 LED gen3 stanowią połączenie doskonałego designu i najnowocześniejszej technologii LED oraz zapewniają niezwykle wydajne oświetlenie, dzięki czemu Twoja stacja paliw stanie się rozpoznawalnym punktem orientacyjnym marki, a klienci będą mogli bezpiecznie do niej dotrzeć i cieszyć się komfortem wizualnym. Mini 300 LED gen3 to najnowocześniejsze oprawy LED z inteligentnym systemem wykrywania ruchu i funkcją ściemniania, które zapewniają oszczędność energii na nowym poziomie, gwarantując jednocześnie oświetlenie zapewniające orientację i bezpieczeństwo. Scenariusze świetlne można dostosować do Państwa preferencji przy pierwszej instalacji lub w trakcie użytkowania produktów. Opcjonalna kombinacja Master-Slave z wbudowanym czujnikiem obecności i światła oznacza, że nie

ma potrzeby stosowania zewnętrznego czujnika. Jeden sterownik Master Mini 300 LED gen3 może obsługiwać maksymalnie 6 podstawowych opraw. Nie tylko będzie to miało pozytywny wpływ na Twoją inwestycję, ale może się również przełożyć na dodatkowe oszczędności energii. Oprawa oświetleniowa Mini 300 LED gen3 jest tak lekka, że może ją bez problemu zainstalować jedna osoba. Ustawienia oświetlenia można zmieniać nawet z poziomu gruntu, używając smartfona lub tabletu jako pilota, co eliminuje potrzebę pracy na wysokości. Dzięki bezpłatnej aplikacji Mini 300 LED możesz nawet odczytać stan oprawy, stojąc na podłodze. Oprawy oświetleniowe Mini 300 LED gen3 w wersji do montażu wpuszczanego, natynkowego i jako oświetlenie projektorowe, przeznaczone do oświetlenia pod wiatami, stanowią przełomowe rozwiązanie, które pomaga zredukować koszty instalacji.

## Informacje ogólne

| | |
|---|---|
| Service Tag | Tak |
| Tier | Specyfikacja |

## Eksploatacja i połączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| Napięcie wejściowe | - V |
| Częstotliwość linii | - Hz |
| Klasa ochrony IEC | - |

## Mechanika i korpus

| | |
|---|---|
| Całkowita długość | 610 mm |
| Całkowita szerokość | 460 mm |
| Całkowita wysokość | 92 mm |
| Całkowita średnica | 0 mm |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | 92 x 460 x 610 mm |
| Materiał | Stal |
| Kod stopnia ochrony | - |
| Mech. kod ochrony przed uderzeniami | IK08 [5 J ochrona przed wandalami] |
| Kolor akcesorium | Biel |
| Kąt | 0° |
| Waga netto (szt.) | 5,600 kg |

## Certyfikaty i zastosowania

| | |
|---|---|
| Znak CE | Tak |
| Zgodność z normą UE RoHS | Tak |

## Dane techniczne produktu

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu na zamówieniu | ZBP333 CFRM L560 W410 WH |
| Pełna nazwa produktu | ZBP333 CFRM L560 W410 WH |
| Full EOC | 871869699770300 |
| Kod zamówienia | 99770300 |
| Materiał Nr (12NC) | 910925865292 |
| Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/ opakowanie | 8718696997703 |
| Numerator - Packs per outer box | 1 |
| EAN/UPC – Opakowanie | 8718696997703 |
| Rodzina produktów | ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.] |

## Rysunki techniczne




## Powiązane Dokumenty

| Dokumenty i Certyfikaty | Nazwa dokumentu | Pobierz |
|---|---|---|
| Installation Instructions | Mounting-Instruction-Mini300-BBP333-BCP333-INI.pdf | Pobierz |

© 2026 Signify Holding. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify.