



## ZBP333 | MINI 300 LED GEN3 ACC.

Світильники Mini 300 LED 3-го покоління, ідеальний дизайн виробу та поєднання новітньої світлодіодної технології для високоефективного світлового потоку можуть перетворити вашу автозаправну станцію на брендovanу пам'ятку та допомогти відвідувачам безпечно підходити до неї з візуальним комфортом. Mini 300 LED gen3 – це найсучасніші світлодіодні світильники з інтелектуальною системою керування світлом на вимогу та датчиками руху, які виводять енергозбереження на новий рівень завдяки дімеруванню, але водночас забезпечують достатнє освітлення для орієнтації та безпеки. Світлові сценарії можна налаштувати відповідно до ваших уподобань під час першого встановлення або протягом терміну служби виробів. Додаткова комбінація Master-Slave з вбудованим датчиком присутності та освітлення не потребує зовнішнього датчика, а один Master Mini 300 LED gen3 може керувати до 6 базовими світильниками. Це не лише позитивно вплине на ваші інвестиції, але й може призвести до додаткової економії енергії. Світильник Mini 300 LED gen3 настільки

легкий, що його може без зусиль встановити одна людина. Налаштування світильників можна змінювати навіть з рівня землі за допомогою смартфона або планшета як пульта дистанційного керування, що усуває необхідність працювати на висоті. За допомогою безкоштовного додатку Mini 300 LED можна навіть зчитувати стан світильника, стоячи на підлозі. Світильники Mini 300 LED gen3 у різних версіях (врізані, поверхневі й прожекторні), які підходять для освітлення під навісом, є проривом на ринку освітлювальної техніки, а рішення з модернізації зменшує витрати на встановлення.

## Загальна інформація

Service tag	Так
Сходи вартості	Специфікація


## Експлуатаційні й електричні

Вхідна напруга	- V
Частота мережі	- Hz
Клас захисту IEC	-

## Механічні деталі й корпус

Загальна довжина	610 mm
Загальна ширина	460 mm
Загальна висота	92 mm
Загальний діаметр	0 mm
Розміри (висота x ширина x глибина)	92 x 460 x 610 mm
Матеріал	Сталь
Код захисту від проникнення	-
Код захисту від механічного впливу	IK08 [5 Дж захищено від нищення]

## Розміри



Колір аксесуарів	Білий
Кут	0°
Вага нетто (шт.)	5,600 kg

## Затвердження й застосування

Знак CE	Так
Відповідає стандартам європейської директиви RoHS	Так

## Дані про виріб

Назва замовленого виробу	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
Повна назва виробу	ZBP333 CFRM L560 W410 WH
Повний код виробу	871869699770300
Код замовлення	910925865292
Номер матеріалу (12NC)	910925865292
Чисельник — кількість в упаковці	1
EAN/UPC - продукт/упаковка	8718696997703
Чисельник — упаковок у зовнішній коробці	1
EAN/UPC - корпус	8718696997703
Код сімейства продуктів	ZBP333 [MINI 300 LED GEN3 ACC.]

