



Maxos Fusion

LL500Z BA WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Bílá

Maxos Fusion je přizpůsobitelný propojovací LED systém, který nabízí vynikající kvalitu světla při více než polovičním snížení nákladů na energii v porovnání se zářivkami. Pro použití v obchodech lze do základní přípojnice integrovat řadu lineárních panelů, nelineárních modulů a celé portfolio bodových světelných zdrojů, které vašemu zboží umožní vyniknout a zazářit. Pro průmyslové použití je cílem omezit náklady na montáž a údržbu použitím menšího množství lineárních panelů. Díky elektrickému zapojení až 13 vodičů, možnosti nastavení polohy svítidel podle potřeby a integraci jiných služeb a hardwaru třetích stran vám tento systém umožní zjednodušit osazení prostoru stropu. Lze ho také snadno přenastavit, aby odpovídal budoucím změnám rozložení prostoru. Infrastruktura umožňuje integraci senzorů pro sběr dat, což poskytuje příležitost využít získané podrobné informace pro podporu vašeho podnikání.

Údaje o produktu

Obecné informace		Celkový průměr	
Servisní štítek	Ano		0 mm
Hodnotový žebříček	Specifikace	Rozměry (výška x šířka x hloubka)	15 x 62 x 309 mm
Provozní a elektrické		Materiál	Ocel
Vstupní napětí	220 až 240 V	Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK02 [0,2 J standardní]
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I	Barva příslušenství	Bílá
		Úhel	0°
		Celková hmotnost (kus)	0,370 kg
Mechanické a materiály		Certifikace a použití	
Celková délka	309,4 mm	Značka CE	Ano
Celková šířka	62,3 mm	Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Celková výška	14,7 mm		

Maxos Fusion

Označení a balení	
Objednací název produktu	LL500Z BA WH
Celý název výrobku	LL500Z BA WH
Full EOC	871869699833500
Kód objednávky	99833500
Číslo materiálu (12NC)	910925865356
Číslování – počet v balení	1

EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696998335
Číslování SAP – balení v krabici	1
Pouzdro – EAN/UPC	8718696998335
Kód produktové řady	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Rozměrové výkresy

