



Maxos fusion

LL500Z BA WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	
Service Tag	Ja		15 x 62 x 309 mm
Portfolio	Best	Material	Stahl
Betrieb und Elektrik		Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Eingangsspannung	220 bis 240 V	Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]
Netzfrequenz	50 to 60 Hz	Zubehörfarbe	Weiß
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I	Winkel	0°
		Nettogewicht (Stück)	0,370 kg
Mechanik und Gehäuse		Genehmigung und Anwendung	
Gesamte Länge	309,4 mm	CE-Zeichen	Ja
Gesamte Breite	62,3 mm	EU RoHS-konform	Ja
Gesamte Höhe	14,7 mm	Produktdaten	
Gesamter Durchmesser	0 mm	Bestell-Produktname	LL500Z BA WH

Maxos fusion

Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z BA WH
Gesamt-Produktcode	871869699833500
Bestellcode	99833500
Material-Nr. (12NC)	910925865356
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696998335

Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718696998335
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Abmessungsskizzen

