



Maxos fusion

LL500Z BA WH

LL500Z | Maxos fusion Acc., Biela

Maxos fusion je prispôsobiteľný LED lištový systém, ktorý ponúka vynikajúcu kvalitu svetla a súčasne znižuje náklady na energiu o viac než polovicu v porovnaní so žiarivkovou verziou. Pre použitie v obchode je možné rad lineárnych panelov, nelineárnych modulov a bodových svietidiel jednoducho začleniť do lišty, vďaka čomu sa váš tovar bude trblietať a vynikať. Pri priemyselnom použití je v stredobode pozornosti znižovanie nákladov na montáž a údržbu použitím menšieho počtu lineárnych panelov. Systém umožňuje prehľadnú a čistú elektrickú inštaláciu až pre 13 vodičov, s možnosťou priestorového nastavenia svietidiel podľa potreby a začlenením služieb/zariadení tretích strán. Takisto umožňuje jednoduchú zmenu konfigurácie v prípade zmeny technického rozloženia. Infraštruktúra umožňuje integráciu senzorov na zber údajov, vďaka čomu môžete používať prínosné štruktúrované informácie na podporu vášho podnikania.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Servisná značka	Áno
Hodnotový rebríček	Technické údaje
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Mechanické časti a teleso	
Celková dĺžka	309,4 mm
Celková šírka	62,3 mm
Celková výška	14,7 mm

Celkový priemer	0 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)	15 x 62 x 309 mm
Materiál	Oceľ
Krytie IP	IP20 [Ochrana pred dotykom rúk]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK02 [0,2 J, štandardné]
Farba príslušenstva	Biela
Uhol	0°
Čistá hmotnosť (kus)	0,370 kg
Schválenie a použitie	
Značka CE	Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS	Áno

Maxos fusion

Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	LL500Z BA WH
Úplný názov produktu	LL500Z BA WH
Úplný kód produktu	871869699833500
Objednávkový kód	99833500
Č. materiálu (12NC)	910925865356
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1

EAN/UPC – produkt/puzdro	8718696998335
Čitateľ – počet balení v krabici	1
EAN/UPC – balenie	8718696998335
Kód radu produktov	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

Rozmerový obrázok

