




LL500Z | Maxos fusion Acc., Sort

Maxos Fusion er et tilpasningsdygtigt LED-skinnesystem, der giver en fremragende lyskvalitet og samtidig mere end halverer energiforbruget i forhold til lysstofrør.

Detailbutikker kan indbygge serier af lineære paneler, ikke-lineære moduler og en række af spots i skinnestrukturen, så butikken stråler og skiller sig ud. I industrielle anvendelsesområder opnår man lavere installations- og vedligeholdelsesomkostninger med færre lineære paneler. Systemet giver mere stilrene lofter med op til 13 ledninger, frihed til at placere armaturer som ønsket og integration af andre tjenester/tredjepartshardware. Det kan også nemt omkonfigureres til fremtidige layoutændringer. Infrastrukturen kan integrere sensorer til dataindsamling, som genererer et rigt datagrundlag, der kan styrke din forretning.

Generelle oplysninger

Service-kode	Ja
Værditrappe	Specifikation


Drift og el

Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse I

Mekanik og armaturhus

Samlet længde	309,4 mm
Samlet bredde	62,3 mm
Samlet højde	14,7 mm
Samlet diameter	0 mm
Mål (højde x bredde x dybde)	15 x 62 x 309 mm
Materiale	Stål
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 [Fingerbeskyttelse]
Kode for mekanisk stødbeskyttelse	IK02 [0,2], standard]

Målskitse



Relaterede dokumenter

Dokumenter og certifikater	Dokumentnavn	Download
Installation Instructions	04 MaxosFusion LL500Z BA.pdf	Download

Farve på tilbehør	Sort
Vinkel	-
Nettovægt (stykke)	0,370 kg

Godkendelse og anvendelsesområde

CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja

Produktdata

Ordreproduktnavn	LL500Z BA BK
Det fulde produktnavn	LL500Z BA BK
Full EOC	871869699834200
Ordrekode	910925865357
Materialenr. (12NC)	910925865357
Tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718696998342
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
EAN/UPC – kasse	8718696998342
Produktseriekode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]