




LL500Z | Maxos fusion Acc., Schwarz

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Allgemeine Informationen

Service Tag	Ja
Portfolio	Best


Betrieb und Elektrik

Eingangsspannung	220 bis 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I

Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	309,4 mm
Gesamte Breite	62,3 mm
Gesamte Höhe	14,7 mm
Gesamter Durchmesser	0 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	15 x 62 x 309 mm
Material	Stahl
Schutzart (IP)	IP20 [Fernhalten von Fingern]
Schlagfestigkeit (IK)	IK02 [0,2 J Standard]

Abmessungsskizzen



Zugehörige Dokumente

Dokumente und Zertifikate	Dokumentname	Herunterladen
Installation Instructions	04 MaxosFusion LL500Z BA.pdf	Herunterladen

Zubehörfarbe	Schwarz
Winkel	-
Nettogewicht (Stück)	0,370 kg

Genehmigung und Anwendung

CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja

Produktdaten

Bestell-Produktname	LL500Z BA BK
Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z BA BK
Gesamt-Produktcode	871869699834200
Bestellcode	8718696998342
Material-Nr. (12NC)	910925865357
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696998342
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
EAN Umverpackung	8718696998342
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

