



# Maxos fusion

## LL500Z BA BK

LL500Z | Maxos fusion Acc., Black

Maxos fusion on räätälöitävä LED-virtakiskojärjestelmä, joka tarjoaa erinomaisen laadukkaan ja energiatehokkaan valaistuksen. Myymälävalaistuksessa kiskoon voidaan integroida lineaarisia paneeleita, kohdevalaisimia ja muita valaisimia. Teollisuuskohteissa voidaan alentaa asennus- ja huoltokustannuksia vähentämällä lineaaristen paneelien käyttöä. Kisko on saatavilla jopa 13-johtoisena, jolloin järjestelmään voidaan integroida myös kolmannen osapuolen laitteita sekä sensoreita. Ratkaisua voidaan mukauttaa vapaasti tarpeen mukaan valaisimien ja laitteiden sijaintia muuttamalla.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Huoltotunniste	Kyllä
Arvoasteikko	Räätälöitävä
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	220–240 V
Verkkotaajuus	50 to 60 Hz
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kokonaispituus	309,4 mm
Kokonaisleveys	62,3 mm
Kokonaiskorkeus	14,7 mm
Kokonaishalkaisija	0 mm
Mitat (korkeus x leveys x syvyys)	15 x 62 x 309 mm
Materiaali	Teräs
Suojausluokan koodi	IP20 [Kosketussuojattu]

Iskunkestävyysluokka	IK02 [0.2 J standard]
Lisävarusteen väri	Black
Kulma	-
Nettopaino	0,370 kg
Merkinnät ja luokitukset	
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä

Tuotetiedot	
Tuotetiedot	LL500Z BA BK
Tuotetiedot	LL500Z BA BK
EOC-koodi	871869699834200
12NC-koodi	910925865357
12NC-koodi	910925865357
Pakkauksia laatikossa	1
Tuotepakkauksen EAN-koodi	8718696998342

## Maxos fusion

Tuotepakkausten määrä laatikossa	1
Laatikon EAN-koodi	8718696998342
Tuoteperheen koodi	LL500Z [Maxos fusion Acc.]

### Mittapiirros

