




LL500Z | Maxos fusion Acc., Svart

Maxos fusion är ett flexibelt LED-skensystem med utmärkt ljuskvalitet och minskar energikostnader med mer än hälften jämfört med fluorescerande ljuskällor. I butiker kan en serie linjära paneler, icke-linjära moduler och spotlights smidigt integreras i skenan för ett perfekt ljus som framhäver dina varor på bästa sätt. Vid användning i industrilokaler ligger fokus på att använda färre linjära paneler för att minska installations- och underhållskostnader. Maxos fusion ger ett renare och mer diskret intryck tack vare den elektriska installationen med upp till 13 kablar, den flexibla placeringen och möjligheten att integrera tjänster och hårdvara från andra tillverkare. Den kan också enkelt omkonfigureras för att anpassas till framtida förändringar i utrymmet.

Allmän information

Service tag	Ja
Värdetrappa	Specifikation


Drift och elektricitet

Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I

Mekanik och armaturhus

Total längd	309,4 mm
Total bredd	62,3 mm
Total höjd	14,7 mm
Total diameter	0 mm
Mått (höjd x bredd x djup)	15 x 62 x 309 mm
Material	Stål
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK02 [0.2 J standard]

Måttskiss



Relaterade dokument

Dokument och certifikat	Dokumentnamn	Ladda ner
Tender text	Tender_Text_910925865357_sv_SE.txt	Ladda ner
Installation Instructions	04 MaxosFusion LL500Z BA.pdf	Ladda ner

Tillbehörsfärg	Svart
Vinkel	-
Nettovikt (styck)	0,370 kg

Användning och godkännande

CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja

Produktdata

Beställningsproduktnamn	LL500Z BA BK
Fullständigt produktnamn	LL500Z BA BK
Full EOC	871869699834200
Beställningsnummer	910925865357
Materialnummer (12NC)	910925865357
Räknare - antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696998342
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
EAN/UPC - Hölje	8718696998342
Produktfamiljskod	LL500Z [Maxos fusion Acc.]